



Legende

- Kabel 4x2x0,6mm² von der Telefondose Zum HVT
- Kabel 4x2x0,6mm² zwischen SAD
- Kabel 2x2x0,6mm²
- Notruftelefon / Terminal
- Birntasteranschluss mit Steckkontakt, h=1,30m ü. OKFF
- Birntaster mit Anschlusskabel
- Abstelltaster, h=1,30m ü. OKFF
- Zugtaster, h=2,10m ü. OKFF
- Systemanschlusssdose, H= 0,20-0,30m ü. OKFF
- Zimmersignalleuchte = 0,20m ü. OK Tür
Alternativ Türschild mit integrierter Zimmersignalleuchte, h=1,30m ü. OKFF

BELLPHONE_{.med}

Bellphone GmbH & Co KG
 Zollernstraße 5
 52070 Aachen
 Tel. 02 41 / 900002-90
 Fax 02 41 / 900002-30
 www.bellphone.de
 E-Mail: info@bellphone.de

Planart:

Musterverdrahtung Doppelzimmer

Im Stern zu den einzelnen Befehlgeräten

Stiftdatei

Erstellt

Dateiname

Projekt-Nr.

21.10.2014

Presentation.dwg